DRK-Z83 全自动旋光仪



【产品介绍】

DRK-Z83 系列旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过旋光度的测定,可以分析确定物质的比旋度、国际糖度、浓度及纯度等。

【产品特点】

- 1、内置帕尔贴控温,提高精度和稳定性;
- 2、有旋光度/比旋度/浓度/糖度;
- 3、LED 冷光源代替传统钠光灯和卤钨灯;
- 4、多级权限管理,权限可自由配置;
- 5、8寸触摸彩屏,人性化操作界面;



- 6、符合 21CFR 要求(电子签名,数据溯源,审计追踪,数据防篡改等功能);
- 7、完全符合 GLP GMP 认证规范。

【产品应用】

广泛地应用于医药、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行业及相关的高校 和科研院所。

【主要技术参数】

1、测量模式: 旋光度、比旋度、浓度、糖 17、审计追踪: 有 度及自定义公式

2、光源:LED 冷光源+高精度的干涉滤光片

3、工作波长: 589.3nm

4、测试功能: 单次、多次、连续测量方式 21、WIFI 打印: 有

5、测量范围: 旋光度±90°糖度±259°Z

6、最小读数: 0.001° 7、准确度: ±0.004°

8、重复性: (标准偏差 s) 0.002°(旋光度)

9、温控范围: 10°C-55°C(帕尔贴控温)

10、温度分辨率: 0.1℃ 11、控温精度: ±0.1℃

12、显示方式: 8 寸 TFT 真彩触摸屏

13、标配试管: 200mm、100mm 普通型、

100mm 控温型(可选配各长度的哈氏合金

控温管)

14、透光率: 0.01% 15、数据存储: 32G 16、自动校准:有

18、电子签名:有

19、方法库:有

20、多功能检索:有

22、云服务: 选配

23、MD5 码验证: 选配

24、自定义公式:选配

25、用户管理: 有/四级权限管理

26、用户禁用解锁功能:有

27、多种文件格式导出:PDF 和 Excel

28、通信接口: USB 连接、RS232 连接、

VGA、以太网

29、仪器等级: 0.01 级

30、其他选配件: 各容量 50mm 和 200mm 长控温管、鼠标、键盘连接、通用打印机/

无线网路打印机

31、电 源: 220V±22V, 50Hz±1Hz, 250W

32、仪器净重: 28kg

注: 因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。